

PRIMERO PL HI VIZ CE KASK

WHE00116

FI



TEKNISET TIEDOT



MATERIAALI

ULKOKUORI:
Korkeatiheksinen polypropyleeni

SISÄKUORI:
Korkeatiheksinen paisutettu polystyreeni

OTSAPANTA:
Pehmeä PA-nylon



KOKO

Yleiskäyttöinen säädettävä
52-63 cm



PAINO

460 g



STANDARDIT

EN 12492
Suojaus huippukokouksen iskuja ja tunkeutumista vastaan standardin EN 397 mukaisesti.
Kohta 5.1.1 Suojaus huipputörmäyksiä vastaan
Kohta 5.1.2 Suojaus tunkeutumista vastaan
Kohta 5.1.3 Liekinkestävyys
Lisätestit EN 397:
-30°C / LD / MM



WHE00116-201
WHITE



WHE00116-221
YELLOW FLUO



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



KATEGORIA

II

TEKNOLOGIAT



SUURITIHEYKSIINEN ULKOKUORI POLYPROPYLEENISTÄ

Kevyt ulkokuori, jonka suorituskyky on eksponentiaalisesti parempi. Loistaa iskunvaimennuksessa, erityisesti matalissa lämpötiloissa (-30 °C). Kellastumisen ja kulumisen kestävä.



SISÄKUORI SUURITIHEYKSISESTÄ STYROKSISTA

Sisäkuori muodostuu suuritiheksisestä vaahdosta, joka vaimentaa kaikista suunnista tulevan energian ja parantaa mukavuutta.



CLICK-IN-JÄRJESTELMÄ

Paranneltu pehmusteen kiinnitysjärjestelmä, joka kiinnittyy paikoilleen nopeasti ja voidaan vaihtaa ja poistaa helposti. Patentoitu järjestelmä tekee pehmusteesta kestävämmän.



2DRY-VUORI

Nopeasti kuivuva kangas, joka edistää kosteuden siirtymistä kypärän pehmusteen ulkopinnalle, jotta kypärän käyttö olisi kuivempaa ja miellyttävämpää.



ERGO FIT-JÄRJESTELMÄ

Kypärän koon säätöjärjestelmä halkaisijan säätimellä, jota kääntämällä kypärän sovittaminen paikoilleen onnistuu helposti ja turvallisesti. Järjestelmä mukautuu eri muotoisiin päihin siirtymällä ylös ja alas. Ergonomisesti muotoillut siivekkeet tukevat niskaa ja lisäävät mukavuutta.



EDISTYNYT LITE-LEUKANAUHA

Akryylinen leukanauha viidellä säätöpisteellä, jotka mahdollistavat mukautetun istuvuuden. Mukautuu leveämpiin päihin ja soveltuu kuulosuojainten kanssa käytettäväksi. Värikoodatut soljet kertovat EN-standardin vaatimustenmukaisuuden tason.



SIVUSÄÄTÖJAKAJA

Sivusäätökohta leukanauhassa mahdollistaa säätämisen ja asettelun yksilöllisempää istuvuutta varten.



KIINNITYSRENGAS

Leukanauhasilmukka mahdollistaa kypärän turvallisen kiinnityksen valjaisiin tai muihin kohteisiin.



KUULOSUOJAINTEN KIINNITYSREIÄT

Kypärässä on 30 mm:n vakio EURO slot -sovitus KASK-kuulosuojainten kiinnitystä varten.



HI-VIZ-YKSITYISKOHDAT

Huomioväriin kudos ja hohtavat lampunpidikkeet sekä heijastintarrat turvallisuuden parantamiseksi olosuhteissa, joissa näkyvyys on huono.



TUULETUSKANAVAT

Kypärässä on 14 ilmanottoaukkoa, jotka on muotoiltu estämään liian sisäänpääsy, sekä sisäisiä kanavia, jotka helpottavat hengittämistä ja parantavat käyttäjän mukavuutta.



KORVATULPPAKOUKUT

Lampunpidikeominaisuus, joka pitää langalliset korvatulpat paikoillaan.

TEKNOLOGIAT

LISÄVARUSTEIDEN ETUKIINNITYSREIKÄ
Etukiinnityspiste edistyneeseen kustomointiin ja helppoon lisävarusteiden, kuten tunniskorttikoteloiden ja otsalamppujen kiinnitykseen. Sisältää roskilta suojaavan suojuksen.

REIKÄ NISKASUOJUKSELLE
3 reikää kypärän takana KASK-niskasuojusten kiinnittämiseen.

EASY CLICK-JÄRJESTELMÄ
Integroiduilla rei'illä suunniteltu kypärä, joka mahdollistaa KASK-silmä- ja kasvosuojainvarusteiden helpon kiinnittämisen. Silmäsuojaimen Easy Click -sovitimet tarvitaan.

VAIHDETTAVAT LAMPUNPIDIKKEET
Kypärässä on 4 irrotettavaa, nylonista valmistettua lampunpidikettä. Yhteensopiva KASK-otsalamppujen ja muiden elastisilla pannoilla varustettujen otsalamppujen kanssa.

SUORITUSKYVYT

Suojaus päältä kohdistuvia iskuja vastaan	K	5 kg from 2 m 100 J
Suojaus sivulta, edestä ja takaa kohdistuvia iskuja vastaan	K	5 kg from 0,5 m 25 J
Suojaus esineiden läpäisemistä vastaan	K	3 kg from 1 m 30 J
Leukahihnan lukitus > 50 kg	K	
Säilytysjärjestelmän tehokkuus	K	

Ilmanvaihto	K	
Alimman lämpötilan resistanssitesti	K	T= -30°C
Suojaus sivusuuntaista muodon	K	LD
Suojaus sulan metallin roiskeita vastaan	K	MM

K EN 12492 standardin vaatimukset

K EN 397:n lisävaatimukset

LISÄTIETOJA

HYLLYSSÄ ELÄMINEN

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Kypärä on tarkastettava säännöllisesti ja ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan havaita mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, irtoamiset, epämuodostumat tai kuoriutumiset, jotka ovat todellisia tekijöitä kypärän heikkenemisestä. Kypärä, johon on kohdistunut vakava isku, on vaihdettava, vaikka siinä ei olisikaan selviä vaurion merkkejä.

TAKUU

3 vuotta ostopäivästä alkaen..

PUHDISTUS

Puhdista kypärä KASK-kypäräpuhdistusaineella tai vedellä, neutraalilla pH-arvoltaan neutraalilla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori pestään käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher on saatavana epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi.

SÄILYTYS

Kypärä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteestä. Suosittelemme KASK-vetokypäräpussin käyttöä kypärän suojaamiseksi, kun sitä ei käytetä.

LIIMAN KÄYTTÖ

Älä kiinnitä kypärään liimoja, tarroja tai käytä kypärään maaleja ja liuottimia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia. Kaikki muutokset tai toimenpiteet voivat heikentää kypärän suojaustoimintaa.

TURVALISÄLAITTEET



WV100007
ZEN-
SILMÄSUOJAIN



WV100022-500
KASVOSUOJA



WV100008
ZEN FF-
KASVOSUOJAIN



WV100009/10
ZEN MM/PM-
SILMÄSUOJAIN



WHP00004/5/6
KUULOSUOJAIMET



WLA00001/2/3
OTSALAMPPU



WPA00007
TALVI PADDING



WAC00013/25
NISKASUOJUS



WAC00032/33
NISKASUOJUS RW



WAC00036-37
AURINKOSUOJA

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION