



TEKNISET TIEDOT



MATERIAALI

ULKOKUORI:
Korkeatiheksinen polypropyleeni
SISÄKUORI:
Korkeatiheksinen paisutettu polystyreeni
OTSAPANTA:
Pehmeä PA-nylon



STANDARD VAKIO

EN 397
EN 50365 (Luokka 0)
Suojaus päältä, edestä, takaa ja sivulta kohdistuvia törmäyksiä vastaan EN 12492 mukaisesti
Lauseke 4.2.1 iskuenergian vaimennuskapasiteetti
Lauseke 4.2.2 läpäisy
Clause 4.2.1 Ventilation



WHE00072-201
WIT



WHE00072-202
GEEL



WHE00072-204
ROOD



WHE00072-205
GROEN



WHE00072-208
BLAUW



WHE00072-210
ZWART



KOKO

Yleiskäyttöinen säädettävä
52-63 cm



PAINO

490 g



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C



KATEGORIA

III

TEKNOLOGIAT



POLYPROPYLEENI HD ULKOKUORI

Kevyt ulkokuori, jonka suorituskyky on eksponentiaalisesti parempi. Loistaa iskunvaimennuksessa, erityisesti matalissa lämpötiloissa (-30 °C). Kellastumisen ja kulumisen kestävä.



D-CORE-TEKNOLOGIA

Kypärän sisäkuoreen on suunniteltu pienitiheksinen sisärakenne, joka suojaa yläosaa optimaalisesti iskuilta.



HD-SIVUSUOJAUS

Kestävä suuri tiheysinen sisäkuoren rakenne, joka tarjoaa tehokkaamman sivuiskujen vaimennuksen, sisäosasuojauksen ja on helppo puhdistaa.



CLICK-IN-JÄRJESTELMÄ

Patentoitu sisäpehmusteen kiinnitysjärjestelmä, joka parantaa pehmusteen kestävyttä, vaihdettavuutta ja irrotettavuutta.



DRY+

Edistynyt komposiittimateriaali integroidulla kosteutta imevällä Hydrocool®-teknologialla sekä poikkeuksellisen pehmeät tekstiilit käyttö mukavuuden parantamiseksi. Kyllästetty hajua poistavalla hopeaioni-käsittelyllä.



MUKAUTUVA ISTUVUUSJÄRJESTELMÄ

Koonsäätöjärjestelmä, joka koostuu kolmesta osasta ja tarjoaa mukavuuden koko päiväksi. Uusi kaksisuuntainen säädin mahdollistaa koon säätämisen helpommin. Ergonomiset sivusiivekkeet varmistavat nopean ja vakaan istuvuuden takaraivoa vasten. Patentoitu itse sovittuva live hinge -liitos on uusin itsesäätävä teknologia, joka liikkuu käyttäjän liikkeen mukana.



SÄHKÖISKUSUOJAUS EN 50365

Suojaus mahdollisen kosketuksen varalta työskennellessä matalajänniteasennusten, jotka eivät ylitä arvoa 1000 VAC tai 1500 VDC, jännitteisten osien parissa tai niiden lähellä.



TUULETUSKANAVAT

Kypärään on suunniteltu 8 ilmanottoaukkoa, jotka maksimoivat sisäisen ilmavirran ulosvirtauskanavien läpi tuottaen kypärälle poikkeuksellisen hengittävyden.



KUULOSUOJAINTEN KIINNITYSREIÄT

Kypärässä on 30 mm:n vakio EURO slot -sovitus KASK-kuulosuojainten kiinnitystä varten.

**LISÄVARUSTEIDEN ETUKIINNITYSREIKÄ**

Etukiinnityspiste edistyneeseen kustomointiin ja helppoon lisävarusteiden, kuten tunniskorttikoteloiden ja otsalamppujen kiinnitykseen. Sisältää rosilta suojaavan suojuksen.

**HI-VIZ-NIMIKYLTTI**

Kypärän taakse on suunniteltu huomionimikyltti helppoa tunnistusta varten.

**KORVATULPPAKOUKUT**

Kypärä on varustettu lampunpidikkeillä, joissa on turvalliset korvatulppapidikkeet helpon saatavuuden takaamiseksi.

**EASY CLICK**

Varustettu integroiduilla rei'illä silmä- ja kasvosuojainta varten.

SUORITUSKYVYT

Suojaus päältä kohdistuvia iskuja vastaan	K	5 Kg from 1 m 100 J	Alimman lämpötilan resistanssitesti	K	T= -30°C
Suojaus sivulta, edestä ja takaa kohdistuvia iskuja vastaan	K*	5 Kg from 0,5 m 25 J	Suojaus sivusuuntaista muodon	K	LD
Suojaus esineiden läpäisemistä vastaan	K	3 Kg from 1 m 30 J	Suojaus sivusuuntaista muodon	K	MM

K Standardin vaatimukset

K* Lisävaatimusten mukaisuus EN12492 vaatimusten mukaisesti

K :n lisävaatimukset

LISÄTIETOJA**TAKUU**

3 vuotta, ostopäivästä alkaen.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

SÄILYVYSAIKA

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen (valmistuspäivä on painettu kypärän sisäpuolella olevaan merkintään). Tarkasta kypärä säännöllisesti vaurioiden varalta! Viillot, hankaumat, muodon tai värin muutokset ovat tärkeitä tekijöitä kypärän tilan tarkistuksessa.

PUHDISTAMINEN

Puhdista kypärä ainoastaan vedellä, pH-neutraalilla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori tulee pestä käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (maks. 30 °C - maks. 85 °F). Älä käytä kemiallista pesuainetta tai liuotinta.

SÄILYTYS

Kun kypärää ei käytetä, sitä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteistä.

SIDOSAINEIDEN KÄYTTÖ

Älä käytä sidosaineita, liuottimia, tarroja tai maaleja, jotka eivät täytä valmistajan spesifikaatioita. Kaikenlainen luvaton muuttelu tai peukaloointi voi heikentää sen suojaominaisuuksia.

TURVALISÄLAITTEET

WV100007
ZEN-SILMÄSUOJAIN



WV100008
ZEN FF-KASVOSUOJAIN



WV100009/10
ZEN MM/PM
-SILMÄSUOJAIN



WV100014
ARC FLASH 1



WV100015
ARC FLASH 2



WHP00004/5/6
KUULOSUOJAIMET



WAC00013/25
NISKASUOJUS



WAC00032/33
NISKASUOJUS RW



WAC00036/37
AURINKOSUOJA



WAC00040
HAJUNPOISTOSUIHKE

DISCOVER MORE

SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION